

WISKA ®
make power smile



MagikNUT®
Die EMV-Gegenmutter aus Kunststoff







Einzigartige Lösung

Die MagikNUT® wurde so entwickelt, dass sie als Gegenmutter mit gleichzeitiger EMV-Schirmkontaktierung funktioniert.

Installationsvarianten




MagikNUT® mit ESKV IP68 / 69
Kabelverschraubung aus Kunststoff.



MagikNUT® mit VentGLAND® IP68
/ 69 Kabelverschraubung aus



MagikNUT® mit Kunststoff IP68 Wellrohr-
verschraubung BraceFITTING und dem
Kunststoff-Wellrohr BraceCONDUIT.



MagikNUT® mit QUIXX® IP66 Membran-
einführung (EMS).

Installation



Montieren Sie eine ESKV Kabelverschraubung mit der MagikNUT®.



Den Kabelmantel ca. 1 cm abisolieren, so dass die EMV-Schirmung sichtbar wird.



Führen Sie das Kabel durch die Verschraubung und die MagikNUT®, stoppen Sie, wenn die Abschirmung den Metallteil der MagikNUT® berührt.




It's "Magik"!

Mit unserer Expertise in Kabeleinführungen haben wir eine neue und einzigartige Lösung entwickelt: **Die MagikNUT®**.

Die MagikNUT® ist eine Gegenmutter aus Kunststoff mit integriertem Edelstahl-Clip zur EMV-Schirmkontaktierung.

Die MagikNUT® kann mit **allen Kunststoff-Kabeleinführungen** verwendet werden und bietet dem Anwender so eine deutlich höhere Flexibilität in der Installation. Gleichzeitig ermöglicht sie einen hohen EMV-Schutz, eine schnelle Installation und Einsparungen bei den Materialkosten.



Die MagikNUT® kann mit einer breiten Palette an Kabeleinführungsprodukten von WISKA verwendet werden. (Hier: ESKV Kabelverschraubung)



Scanne den Zapcode, um mehr über die MagikNUT® zu erfahren.

Erhältlich in M16, M20 und M25.



Kunststoff-Konstruktion außen.

EMV-Schirmkontaktierung durch den innenliegenden Edelstahl-Clip.

Erhältlich in 2 Farben:



Gegenmutter

Leichtes Design:

M16 – 4,52 g

M20 – 5,79 g

M25 – 6,98 g

Unsere Kabeleinführungen



SPRINT
by WISKA

BRACE
by WISKA

Unsere verschiedenen Kabeleinführungen, von Verschraubungen über Membraneinführungen bis Kabelschutz, bieten Lösungen für jede Anwendung - alle auch in Kombination mit der MagikNUT®.

Unser **SPRINT® System** aus Kunststoff-, Messing- und Edelstahl-Verschraubungen ermöglicht, Hutmuttern, Dichtungen, EMV-Einsätze und Stützen in jeder Kombination zu nutzen. Unser **Brace® System** umfasst Kunststoff-Fittings, -Wellrohre und -Clips, abgerundet durch Metallvarianten.

Qualität

Unsere Produkte werden ausgiebig entwickelt und getestet, um sicherzustellen, dass sie auch unter **härtesten Bedingungen den höchsten Anforderungen** gerecht werden.

Diese Tests werden von unserem Team qualifizierter Entwickler und Ingenieure in unseren modernen Laboreinrichtungen in Deutschland durchgeführt.





WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28
24568 Kaltenkirchen
Germany

contact@wiska.de
www.wiska.com



Lade die
kostenlose
Zappar App.



Laden im
App Store



Scanne den
Code und öffne
den Inhalt.



JETZT BEI
Google Play

MagikNUT® 09/2020